

Alimentation en tension 24 V CC 300 mA

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Rail DIN	1296 00	1	96,72	18	4010337296003

Caractéristiques

- Alimentation en tension 24 V CC pour l'alimentation externe du serveur Gira One.

Caractéristiques techniques

Tension nominale - primaire:	230 V AC, 50/60 Hz
Tension nominale secondaire - secondaire:	24 V CC
Courant nominal secondaire:	0,3 A
Fusible:	Fusible pour faible intensité 250 V CC/T 125 mA
Température ambiante:	-5°C à +40°C
Indice de protection:	IP 20

Dimensions

Unités modulaires (UM):	4
-------------------------	---