

Régulateur continu avec interface de bouton-poussoir 4x pour KNX

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 2100 01 | 1 | 353,15 | 06 | 4010337048022 |
| blanc brillant | 2100 03 | 1 | 353,15 | 06 | 4010337048039 |
| blanc satiné | 2100 27 | 1 | 353,15 | 06 | 4010337048060 |
| anthracite | 2100 28 | 1 | 355,79 | 06 | 4010337048077 |
| teinte alu | 2100 26 | 1 | 360,07 | 06 | 4010337048053 |
| noir mat | 2100 005 | 1 | 360,07 | 06 | 4010337037255 |
| gris mat | 2100 015 | 1 | 360,07 | 06 | 4010337083016 |
| acier inoxydable | 2100 600 | 1 | 367,60 | 06 | 4010337021520 |

Caractéristiques

- La molette de réglage permet de décaler la consigne de température.
- Un bouton-poussoir de présence sert à la commutation entre le fonctionnement confort et l'attente.
- Les états actuels sont affichés sur le régulateur continu par des LED.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 23 mm
