

Régulateur continu avec interface de bouton-poussoir 4x pour KNX

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2100 01	1	353,15	06	4010337048022
blanc brillant	2100 03	1	353,15	06	4010337048039
blanc satiné	2100 27	1	353,15	06	4010337048060
anthracite	2100 28	1	355,79	06	4010337048077
teinte alu	2100 26	1	360,07	06	4010337048053
noir mat	2100 005	1	360,07	06	4010337037255
gris mat	2100 015	1	360,07	06	4010337083016
acier inoxydable	2100 600	1	367,60	06	4010337021520

Caractéristiques

- La molette de réglage permet de décaler la consigne de température.
- Un bouton-poussoir de présence sert à la commutation entre le fonctionnement confort et l'attente.
- Les états actuels sont affichés sur le régulateur continu par des LED.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 23 mm
