

Alimentation en tension 1280 mA avec bobine d arrêt intégrée pour Gira One et KNX

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Rail DIN	2138 00	1	450,00	66	4010337023241

Caractéristiques techniques

Courant de sortie: 1280 mA

Courant de court-circuit: max. 3 A

Etendue de la livraison

- Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 6