

Régulateur de luminosité Mini pour KNX

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2210 00	1	148,15	06	4010337014706

Caractéristiques

- Le régulateur de luminosité se monte directement au plafond, au-dessus du lieu à éclairer, par exemple un poste de travail.
- Analyse les conditions d'éclairage de la surface se trouvant en dessous de lui.
- La régulation de luminosité peut être activée et désactivée via un détecteur de mouvement ou de présence ou depuis un bouton-poussoir.
- Montage de très faible hauteur.
- Montage par serrage sur des plafonds suspendus.
- Montage sur plafond dans un boîtier selon DIN 49073 au moyen d'accessoires en option.
- Montage apparent dans un boîtier apparent (accessoire en option).
- Le degré de protection IP44 permet un montage en extérieur ou dans des locaux humides.
- La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur ou du plafond.
- Après avoir retiré la bague design, la touche de programmation de l'appareil est facilement accessible par l'avant.

Capteur de luminosité avec surveillance des valeurs limites

- On peut paramétrer jusqu'à trois valeurs limites.
- Les fonctions de commutation, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage et d'hystérésis sont configurables.
- Possibilité de modifier la valeur limite via un objet de communication ou par apprentissage.
- Couplé à l'installation d'éclairage, l'éclairage est varié en fonction de la lumière du jour (régulation d'éclairage constant) ou commuté (régulation 2 points).
- Fonction de verrouillage incluse.

Caractéristiques techniques

KNX moyen:	TP256
Capteur de luminosité	
- Plage de mesure:	10 à 2000 lx
- Zone de détection:	Ø env. 5 m
Classe de protection:	III
Indice de protection:	IP44
Raccordement KNX:	Borne de raccordement et de dérivation
Profondeur de montage:	34 mm

Température ambiante: -25°C à +55°C

Etendue de la livraison

- La bague design petite est comprise dans la livraison.
 - Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
-

Dimensions en mm

Découpe de plafond:	Ø 44	H -
Dimensions (avec petit anneau desing):	Ø 53,5	H 38
