

Émetteur mural radio EnOcean 2x

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2422 01	1	100,04	02	4010337060420
blanc brillant	2422 03	1	100,04	02	4010337060437
blanc satiné	2422 27	1	100,04	02	4010337060451
anthracite	2422 28	1	102,81	02	4010337060468
teinte alu	2422 26	1	106,94	02	4010337060444
noir mat	2422 005	1	106,94	02	4010337037095
gris mat	2422 015	1	106,94	02	4010337084648

Caractéristiques

- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de store à des récepteurs radio du système radio EnOcean.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.

- Transmission radio cryptée ou non cryptée possible.
-

Caractéristiques techniques

Fréquence radio:	868,3 MHz
Portée	
- en champ libre:	jusqu'à 300 m
- dans des bâtiments:	env. 30 m
Température ambiante:	-25°C à +65°C
Humidité de l'air:	0 à 95 % (sans condensation)

Indications

- Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
 - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.
-

Etendue de la livraison

- L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
-