## **GIRA** Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

## Alimentation en tension 24 V CC 700 mA

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Rail DIN	2570 00	1	113,19	18	4010337025702
Caractéristiques techniques					
Tension nominale - primaire:	230 V CA, 50 Hz				
Tension nominale secondaire - secondaire:	24 V CC SELV				
Courant nominal secondaire:	0,7 A				
Fusible:	électronique à réamorçage automatique				
Température ambiante:	-5°C à +40°C				
Dimensions					

Unités modulaires (UM):