

**Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~  
avec zone d'inscription  
Interrupteur inverseur universel**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
gris	3106 31	1	38,27	14	4010337124054

## Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

## Caractéristiques techniques

- section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>
- Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

## Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.

---