

**Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~
avec zone d'inscription et élément d'éclairage LED orange 230 V~
Disjoncteur à 2 pôles**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
gris	3112 30	10	48,04	14	4010337123873

Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED orange.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP44

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Pann. d inscr. "Heizung Ein/Aus" est ajouté.
 - Entrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.
 - Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
-