

## Utilisation de l'interrupteur-poussoir 10 AX 250 V CA Interrupteur va-et-vient

| Spécification            | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| avec griffes de fixation | 3127 00 | 10  | 25,04          | 01 | 4010337039198 |
| sans griffes de fixation | 3837 00 | 1   | 25,04          | 01 | 4010337064404 |

### Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

### Caractéristiques techniques

#### Profondeur de montage

- 3127 00: 32 mm
- 3837 00: 23 mm

#### section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

#### Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

---