

Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ contact NO à 1 pôle avec contact de signalisation distinct

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| avec griffes de fixation | 3152 00 | 10 | 17,54 | 01 | 4010337038801 |
| sans griffes de fixation | 3872 00 | 1 | 17,54 | 01 | 4010337064633 |

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 3152 00: 32 mm
- 3872 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.