

**Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec fenêtre de contrôle et plaque de montage
Inverseur unipolaire**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	3156 13	10	19,30	13	4010337112563

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles 2,5mm²
jusqu'à:

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.