

**Bascule avec symbole  
Lumière**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3285 01	1	5,83	01	4010337039600
blanc brillant	3285 03	10	5,83	01	4010337039617
blanc satiné	3285 27	5	5,83	01	4010337039631
anthracite	3285 28	5	6,34	11	4010337039648
teinte alu	3285 26	1	9,59	11	4010337039624
noir mat	3285 005	5	9,59	11	4010337067757
gris mat	3285 015	1	9,59	11	4010337110460
acier inoxydable	3285 600	1	16,92	11	4010337044994

## Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  - Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  - Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  - Test de tension depuis l'avant possible.
  - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
  - Base thermoplastique incassable.
  - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
  - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-