

Bascule avec fenêtre de contrôle et symbole Prise

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3291 01	1	7,27	01	4010337067108
blanc brillant	3291 03	10	7,27	01	4010337067115
blanc satiné	3291 27	1	7,27	01	4010337067139
anthracite	3291 28	1	7,81	11	4010337067146
teinte alu	3291 26	1	11,08	11	4010337067122
noir mat	3291 005	1	11,08	11	4010337067092

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.

- Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-

Indications

- Pour prises de courant commutables.
-