

## Bascule 2x avec symbole de flèche

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3294 01	10	10,84	01	4010337041191
blanc brillant	3294 03	10/100	10,84	01	4010337041429
blanc satiné	3294 27	10	10,84	01	4010337041443
anthracite	3294 28	10	11,41	11	4010337041450
teinte alu	3294 26	10	14,70	11	4010337041436
noir mat	3294 005	10	15,15	11	4010337065746
gris mat	3294 015	10	15,15	11	4010337110507
acier inoxydable	3294 600	10	21,96	11	4010337045380

## Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  - Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  - Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
  - Test de tension depuis l'avant possible.
  - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
  - Base thermoplastique incassable.
  - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
  - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-