

Bascule 2x

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3295 01	10	7,91	01	4010337040811
blanc brillant	3295 03	10/100	7,91	01	4010337040828
blanc satiné	3295 27	10	7,91	01	4010337040842
anthracite	3295 28	10	8,49	11	4010337040859
teinte alu	3295 26	10	11,78	11	4010337040835
noir mat	3295 005	10	11,78	11	4010337065616
gris mat	3295 015	10	11,78	11	4010337110514
acier inoxydable	3295 600	1/5	19,02	11	4010337045267

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
 - Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
 - Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
 - Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-