

Bascule 2x avec symboles de flèche

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3297 01	1	10,84	01	4010337065821
blanc brillant	3297 03	10	10,84	01	4010337065838
blanc satiné	3297 27	10	10,84	01	4010337065869
anthracite	3297 28	10	11,41	11	4010337065890
teinte alu	3297 26	1	14,70	11	4010337065852
noir mat	3297 005	10	14,70	11	4010337065814
gris mat	3297 015	1	14,70	11	4010337110538

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.

- Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-