

Bascule avec zone d'inscription

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3299 01	1	8,23	01	4010337039471
blanc brillant	3299 03	10	8,23	01	4010337039488
blanc satiné	3299 27	1	8,23	01	4010337039501
anthracite	3299 28	1	8,75	11	4010337039518
teinte alu	3299 26	1	12,00	11	4010337039495
noir mat	3299 005	1	12,00	11	4010337066859
gris mat	3299 015	1	12,00	11	4010337110545
acier inoxydable	3299 600	1/5	19,31	11	4010337044956

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
 - Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
 - Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
 - Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
 - Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.
-