

Bascule avec zone d inscription

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	3299 66	1	15,19	13	4010337096771
anthracite	3299 67	1	18,99	13	4010337096788
teinte alu	3299 65	1	18,99	13	4010337096764

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- montage encastré protégé contre l'eau IP44

Indications

- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge et étiquettes avec symboles « lumière », « sonnette » et « porte » fournies.

Dimensions en mm

Hauteur de l'étiquette de marquage:

H 12
