

Bascule droite avec fenêtre de contrôle

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc brillant | 3490 03 | 1 | 5,82 | 01 | 4010337066705 |
| blanc satiné | 3490 27 | 1 | 5,82 | 01 | 4010337066736 |
| anthracite | 3490 28 | 1 | 6,34 | 11 | 4010337066743 |
| teinte alu | 3490 26 | 1 | 9,59 | 11 | 4010337066729 |
| noir mat | 3490 005 | 1 | 9,59 | 11 | 4010337066668 |
| gris mat | 3490 015 | 5 | 9,59 | 11 | 4010337124245 |

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.

- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-