

Bascule droite 2x

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc brillant | 3495 66 | 1 | 14,89 | 13 | 4010337065708 |
| anthracite | 3495 67 | 1 | 18,71 | 13 | 4010337065715 |
| teinte alu | 3495 65 | 1 | 18,71 | 13 | 4010337065692 |

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- montage encastré protégé contre l'eau IP44