

Cache avec fenêtre de contrôle pour interrupteur à tirette

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3638 01	10	6,90	01	4010337042433
blanc brillant	3638 03	10	6,90	01	4010337042440
blanc satiné	3638 27	1	6,90	01	4010337042464
anthracite	3638 28	1	9,59	11	4010337042471
noir mat	3638 005	1	13,77	11	4010337064350

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.