

## Bascule avec symbole et zone d inscription Sonnette

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3673 01	1	9,61	01	4010337039990
blanc brillant	3673 03	10	9,61	01	4010337040040
blanc satiné	3673 27	10	9,61	01	4010337040200
anthracite	3673 28	5	10,21	11	4010337040217
teinte alu	3673 26	1	13,47	11	4010337040057
noir mat	3673 005	1	13,47	11	4010337067955
gris mat	3673 015	1	13,47	11	4010337110576

### Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).

- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
  - Test de tension depuis l'avant possible.
  - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
  - Base thermoplastique incassable.
  - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
  - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- 

## **Etendue de la livraison**

- Étiquette vierge fournie.
-