

Bascule avec fenêtre de contrôle et symbole Lumière

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3674 01	1	7,27	01	4010337041870
blanc brillant	3674 03	10	7,27	01	4010337041887
blanc satiné	3674 27	10	7,27	01	4010337041993
anthracite	3674 28	10	7,81	11	4010337042099
teinte alu	3674 26	1	11,08	11	4010337041894
noir mat	3674 005	1	11,08	11	4010337067221
gris mat	3674 015	1	11,08	11	4010337110583

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).

- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
 - Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-