

Bascule avec fenêtre de contrôle et symbole Lumière

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 3674 01 | 1 | 7,27 | 01 | 4010337041870 |
| blanc brillant | 3674 03 | 10 | 7,27 | 01 | 4010337041887 |
| blanc satiné | 3674 27 | 10 | 7,27 | 01 | 4010337041993 |
| anthracite | 3674 28 | 10 | 7,81 | 11 | 4010337042099 |
| teinte alu | 3674 26 | 1 | 11,08 | 11 | 4010337041894 |
| noir mat | 3674 005 | 1 | 11,08 | 11 | 4010337067221 |
| gris mat | 3674 015 | 1 | 11,08 | 11 | 4010337110583 |

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).

- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
 - Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-