

Bascule avec fenêtre de contrôle et impression "Heizung Ein/Aus"

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3678 01	1	7,27	01	4010337042327
blanc brillant	3678 03	10	7,27	01	4010337042358
blanc satiné	3678 27	1	7,27	01	4010337042389
anthracite	3678 28	1	7,81	11	4010337042396
teinte alu	3678 26	1	11,08	11	4010337042372
noir mat	3678 005	1	11,08	11	4010337067061

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.

- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-