

Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~avec clapet, complet avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition Standard 55

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	4158 01	1	46,42	01	4010337094524
blanc brillant	4158 03	1	46,42	01	4010337094531

Caractéristiques

- Résistant aux UV
- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²

Etendue de la livraison

- Kit comprenant des prises SCHUKO avec clapet, un kit d'étanchéité IP44 et un cadre de finition Gira Standard 55.