

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~  
Bornes à vis**

| Spécification        | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 4180 01  | 1/5 | 7,28           | 01 | 4010337092797 |
| blanc brillant       | 4180 03  | 1/5 | 7,28           | 01 | 4010337092810 |
| blanc satiné         | 4180 27  | 1/5 | 7,28           | 01 | 4010337092834 |
| anthracite           | 4180 28  | 1/5 | 8,86           | 11 | 4010337092841 |
| teinte alu           | 4180 26  | 1/5 | 13,52          | 11 | 4010337092827 |
| noir mat             | 4180 005 | 1/5 | 13,52          | 11 | 4010337092780 |
| gris mat             | 4180 015 | 1/5 | 13,52          | 11 | 4010337092803 |
| acier inoxydable     | 4180 600 | 1   | 21,91          | 11 | 4010337092858 |

## Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Profondeur de montage:      | 32 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible                        |
| section de raccordement     |   |
| - Pour les conducteurs de:  | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
-