

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~  
Bornes à vis**

| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc brillant | 4180 70 | 1/5 | 11,18          | 01 | 4010337116998 |

**Caractéristiques**

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

**Caractéristiques techniques**

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Profondeur de montage:      | 29 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible                        |
| section de raccordement     |                                           |
| - Pour les conducteurs de:  | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Indications**

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre