

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~
avec cache orange et impression "ZSV" (alimentation de sécurité supplémentaire)**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
orange brillant	4188 709	1/5	18,81	01	4010337117070

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs	
- rigide et flexible:	
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²

Indications

- Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.