

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive pour montage individuel Standard 55

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------------|---------|--------|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 4440 01 | 10 | 7,80 | 21 | 4010337095040 |
| blanc brillant | 4440 03 | 10/100 | 7,80 | 21 | 4010337095057 |
| blanc satiné | 4440 27 | 10/100 | 7,80 | 01 | 4010337095064 |

Caractéristiques

- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement - Pour les conducteurs de: | 1,5 mm ² à 2,5 mm ² |