## **GIRA** Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet Mont.app. prot.eau

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
gris	4440 30	10/100	14,75	24	4010337093985

## Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

## Caractéristiques techniques

Propriétés des conducteurs

- (s'applique à 4440 30): rigide et flexible

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre