

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux vert et zone d inscription avec plaque verte et impression AS (alimentation de sécurité)

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| vert brillant | 4452 107 | 1/5 | 41,81 | 01 | 4010337093510 |

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

- Profondeur de montage: 31 mm
- section de raccordement
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.

Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.