

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet  
avec cache verte et impression "SV" (alimentation de sécurité)**

| Spécification | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| vert brillant | 4454 707 | 1/5 | 24,90          | 01 | 4010337117414 |

## Caractéristiques

- Anneau de support mis à la terre.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Profondeur de montage:      | 32 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible                        |
| section de raccordement     |                                           |
| - Pour les conducteurs de:  | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre