

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d inscription
System 55**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	4457 01	1/5	11,34	01	4010337093244
blanc brillant	4457 03	1/5	11,34	01	4010337093268
blanc satiné	4457 27	1/5	11,34	01	4010337093329
anthracite	4457 28	1/5	12,64	11	4010337093336
teinte alu	4457 26	1/5	17,34	11	4010337093312
noir mat	4457 005	1/5	17,34	11	4010337093237
gris mat	4457 015	1/5	17,34	11	4010337093251
acier inoxydable (laqué)	4457 600	1/5	25,77	11	4010337093343

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	31 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²

Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.
