

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression « EDV »  
System 55**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	4458 01	1/5	8,99	01	4010337093176
blanc brillant	4458 03	1/5	8,99	01	4010337093190
blanc satiné	4458 27	1/5	8,99	01	4010337093213
anthracite	4458 28	1/5	10,29	11	4010337093220
teinte alu	4458 26	1/5	14,95	11	4010337093206
noir mat	4458 005	1/5	14,95	11	4010337093169
gris mat	4458 015	1/5	14,95	11	4010337093183

**Caractéristiques**

- Anneau de support mis à la terre.

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
-