

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)  
System 55**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	4462 01	1/5	14,23	01	4010337093367
blanc brillant	4462 03	1/5	14,23	01	4010337093381
blanc satiné	4462 27	1/5	14,23	01	4010337093404
anthracite	4462 28	1/5	15,48	11	4010337093411
teinte alu	4462 26	1/5	20,02	11	4010337093398
noir mat	4462 005	1/5	20,02	11	4010337093350
gris mat	4462 015	1/5	20,02	11	4010337093374

**Caractéristiques**

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).

- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante	
- protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

---

## Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.
-