Module de prise CEBEC 16 A 250 V~ Bornes à fiches

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	4485 00	10	5,52	01	4010337092407

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 31 mm
section de raccordement
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
- Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.