

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 4552 01 | 1/5 | 34,76 | 01 | 4010337095200 |
| blanc brillant | 4552 03 | 1/5 | 34,76 | 01 | 4010337095217 |
| blanc satiné | 4552 27 | 1/5 | 34,76 | 01 | 4010337095231 |
| anthracite | 4552 28 | 1/5 | 36,01 | 11 | 4010337095248 |
| teinte alu | 4552 26 | 1/5 | 40,52 | 11 | 4010337095224 |
| noir mat | 4552 005 | 1/5 | 40,52 | 11 | 4010337095194 |
| gris mat | 4552 015 | 1/5 | 40,52 | 11 | 4010337095255 |

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).

- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|---|
| Profondeur de montage: | 31 mm |
| section de raccordement | |
| - Pour les conducteurs de: | 1,5 mm ² à 2,5 mm ² |

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon est comprise dans la livraison.