

Alimentation en tension DC 12 V 2 A

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Rail DIN	5319 00	1	74,97	42	4010337774037

Caractéristiques

- Alimentation 12 V CC pour le serveur eNet, le module de réception radio eNet et la caméra externe.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	
- primaire:	AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
- secondaire:	DC 12 à 14 V
Courant nominal	
- secondaire:	2 A
Courant de fuite:	max. 250 µA
Température ambiante:	-10°C à +50°C

Dimensions

Unités modulaires (UM):	2
-------------------------	---