

## Télécommande radio eNet 2x

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
anthracite	5352 10	1	63,96	42	4010337774082

### Caractéristiques

- Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
- Deux touches correspondent respectivement à un canal.
- Paire de touches réglable respectivement comme fonction de canal ou d'ambiance.
- LED d'état.
- Appareil sur piles.

Réglable avec le serveur eNet :

- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
- Signalisation de l'état de transmission désactivable.
- Verrouillages de commande.
- Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
- Configuration de la touche d'ambiance via l'application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des horloges programmables.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.

### Caractéristiques techniques

Température ambiante:	-5°C à +45°C
Fréquence radio:	868,3 MHz
Portée (champ libre):	env. 100 m
Tension nominale:	DC 3 V
Batterie	
- Type:	CR 2450N
- N° UN:	3091
Dimensions	
- L x H x P:	40,5 x 55 x 15 mm

## Indications

- Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

---

## Etendue de la livraison

- Piles sont comprises dans la livraison.

---