

## Module rapporté de commande System 3000 2x

| Spécification        | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 5362 01  | 1/5 | 42,26          | 02 | 4010337063841 |
| blanc brillant       | 5362 03  | 1/5 | 42,26          | 02 | 4010337063858 |
| blanc satiné         | 5362 27  | 1/5 | 42,26          | 02 | 4010337063896 |
| anthracite           | 5362 28  | 1/5 | 45,14          | 02 | 4010337063902 |
| teinte alu           | 5362 26  | 1   | 49,71          | 02 | 4010337063889 |
| noir mat             | 5362 005 | 1/5 | 49,71          | 02 | 4010337063919 |
| gris mat             | 5362 015 | 1/5 | 49,71          | 02 | 4010337087229 |
| acier inoxydable     | 5362 600 | 1/5 | 57,97          | 02 | 4010337063926 |

### Caractéristiques techniques

Température ambiante: -20 °C à +45 °C