

## Touche d'appel System 106 avec zone d'inscription

| Spécification        | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| acier inoxydable     | 5547 920 | 1   | 41,58          | 20 | 4010337022770 |
| aluminium            | 5547 926 | 1   | 29,80          | 20 | 4010337022763 |
| blanc trafic (laqué) | 5547 902 | 1   | 14,92          | 20 | 4010337022756 |
| acier inoxydable V4A | 5547 914 | 1   | 56,30          | 20 | 4010337092063 |
| bronze               | 5547 921 | 1   | 56,30          | 20 | 4010337100935 |
| noir mat             | 5547 925 | 1   | 56,30          | 20 | 4010337100775 |

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

- H x l: 25,3 x 105,5

### Indications

- Marquage professionnel via le service de marquage Gira [www.beschriftung.gira.de/fr/](http://www.beschriftung.gira.de/fr/).