

**Module DVI (24+5)
Coupleur**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	5644 03	1/5	106,57	01	4010337460732
noir mat	5644 10	1	106,57	01	4010337460749

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- Coupleur: au moins 12 mm

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation :

boîtiers électroniques Kaiser

Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02

Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94

Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40