

Module connecteur femelle SAT-F Coupleur

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	5650 03	1/5	37,22	01	4010337460961
noir mat	5650 10	1/5	37,22	01	4010337460978

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	20 mm
Impédance caractéristique:	75 Ω
Pour conducteur intérieur:	Ø 0,6 à 1 mm