

Module WBT-0710 Cu nextgen™
Soulier de câble/connexion soudée

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	5665 03	1	150,55	01	4010337461456
noir mat	5665 10	1	150,55	01	4010337461463

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- maximum: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum: 1 x 4 mm² (11 AWG)

Indications

- Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.