

**Module jack RJ45 modulaire cat.6A 10 Gbit-Ethernet et connecteur femelle SAT-F
Inverseur de genre, SAT-F, borne autodénudante, jack modulaire**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	5697 03	1/5	54,14	01	4010337463399
noir mat	5697 10	1/5	54,14	01	4010337463405

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	35 mm
Impédance caractéristique pour SAT:	75 Ω
Pour conducteur intérieur:	Ø 0,6 à 1 mm

Indications

- A noter en cas d utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.