

Module prise d'antenne (UD2415ST)

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	0042 00	1/5		01	4010337042006

Caractéristiques

- Boîte de passage 2x enfichable.
- Fiche CEI pour FM (radio) et DVB-T/T2.
- Prise CEI pour DVB-S/S2 (SAT).
- Passage CC du connecteur SAT à l'entrée et circulation bidirectionnelle entre l'entrée et la sortie avec dérivation CC.
- Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
- Conforme à la classe de blindage A.

Caractéristiques techniques

Bande de fréquence TV

- Plage de fréquence: 5 à 862 MHz
- Découplage: > 40 dB
- Atténuation de passage: 1,2 dB
- Atténuation : connecteur R/TV: 13 dB

Bande de fréquence SAT

- Plage de fréquence: 950 à 2 400 MHz
- Découplage: > 35 dB
- Atténuation de passage: 2 dB
- Atténuation : connecteur SAT: 14 dB

Profondeur de montage: 27 mm

Indications

- Convient pour installations de réception terrestre, par câble large bande et par satellite.
- Uniquement pour fixation par vis.