

**Cadre de finition Gira Standard 55  
blanc satiné**

| Spécification            | Réf.    | UV.    | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------|---------|--------|----------------|----|---------------|
| 1x                       | 0211 04 | 10/100 |                | 21 | 4010337211044 |
| 1,5x                     | 1001 04 | 10     |                | 01 | 4010337881315 |
| 2x                       | 0212 04 | 10/100 |                | 21 | 4010337212041 |
| 2x sans nervure centrale | 1002 04 | 10     |                | 01 | 4010337002048 |
| 3x                       | 0213 04 | 10/100 |                | 01 | 4010337213048 |
| 4x                       | 0214 04 | 1/5    |                | 01 | 4010337214045 |
| 5x                       | 0215 04 | 1/5    |                | 01 | 4010337215042 |

**Caractéristiques**

- Incassable.

## Indications

- Convient également pour installations en goulotte.
  - En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.
-