

**Cadre de finition Gira E1  
noir mat**

| Spécification            | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| 1x                       | 0211 153 | 10  | 12,14          | 11 | 4010337126249 |
| 2x                       | 0212 153 | 10  | 18,43          | 11 | 4010337126256 |
| 2x sans nervure centrale | 1002 153 | 1   | 18,43          | 11 | 4010337126294 |
| 3x                       | 0213 153 | 1/5 | 30,31          | 11 | 4010337126300 |
| 4x                       | 0214 153 | 1/5 | 49,23          | 11 | 4010337126317 |
| 5x                       | 0215 153 | 1/5 | 74,90          | 11 | 4010337126324 |

**Caractéristiques**

- Incassable.

**Indications**

- Convient également pour installations en goulotte.
- En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.